

乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ・クイックジュニア(酸素用・アセチレン用)

- 新JIS規格対応品 ●日本溶接協会認定品
- 二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
- 酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。
- 圧力計取付ネジ部は、テーパシール方式(NPT1/4)を採用しております。

アセチレンガス溶接作業用

独立行政法人 産業安全研究所技術指針 **適合品** YR-71U(SSBU-AC)

SSボーイウルトラ

特許番号 NO.1346811

- 従来のSSボーイ(酸素・アセチレン用)に逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。



SSボーイウルトラ(酸素用)
SSBU-OXE



SSボーイウルトラ(アセチレン用)
SSBU-AC

クイックジュニア

- 小型軽量のSSジュニアに逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵しました。



クイックジュニア(酸素用)(E)
QJ-OXE



クイックジュニア(アセチレン用)
QJ-AC

注意

※乾式安全器を内蔵しておりますので、乾式安全器は取り外すことは、できません。
乾式安全器は3年に1回メーカーで再検査が必要ですが、乾式安全器内蔵調整器は内蔵の乾式安全器の再検査に加え、調整器の点検も行います。再検査費用については、弊社までお問い合わせ下さい。



仕様

名称	SSボーイウルトラ(酸素用)		クイックジュニア(酸素用)		SSボーイウルトラ (アセチレン用)	クイックジュニア (アセチレン用)
	(E)関東式	(W)関西式	(E)関東式	(W)関西式		
型式	SSBU-OXE	SSBU-OXW(S)	QJ-OXE	QJ-OXW	SSBU-AC	QJ-AC
日本溶接協会認定品	認定番号 8602-S20				認定番号 8602-AC2	
使用ガス	酸素				アセチレン	
高压圧力計(MPa)	25				4	
低压圧力計(MPa)	2.5				0.2	
一次側圧力(MPa)	2~15				0.4~2.5	
二次側使用圧力(MPa)	0.2~0.99				0.02~0.098	
入口接続	Eタイプ: 関東式 W22-14山(右)袋ナット(P) Wタイプ: 関西式 W23-14(右)オネジ(R)				アセ枠	
出口接続	φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)				φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)	
※標準流量 m ³ /h(標準状態)	25(P ₁ =2.1MPa, P ₂ =0.8MPa)				2(P ₁ =0.4MPa, P ₂ =0.05MPa)	
質量(kg)	2.1		2.5		1.6	1.8
標準納期	受注後3日		受注後3日		受注後3日	受注後3日

※標準流量は JIS B 6803-1994による測定方法

(E)タイプ: 関東式 入口 W22-14(右)袋ナット(P)、(W)タイプ: 関西式 入口 W23-14(右)オネジ(R)
(S)タイプ: スパナ式

●流量曲線



- 1 一般工業用 圧力調整器
- 2 分析機用 圧力調整器
- 3 ガス供給ユニット・ 集合装置
- 4 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器
- 5 水素ステーション関連 ガス供給機器
- 6 液化ガス蒸発器
- 7 半自動切替 減圧弁・装置
- 8 高压ガス用継手
- 9 溶断器・ アクセサリー
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- 新JIS規格対応品について・溶断作業用
- 溶断用調整器
 - 乾式安全器内蔵 溶断用調整器
 - プロパン用調整器
 - プロパン用 大流量調整器
 - 配管用調整器
 - 溶接用ガス節約器
 - ヒーター付調整器
 - ノーヒーター調整器
 - アルゴン用調整器
- 圧力調整器
- 溶断器
 - 切断器
 - 加熱器
 - 吹管の機種・ 火口における ガスの消費量
 - 火口
- 乾式安全器
 - 自主点検工具セット
 - 携帯用溶断器セット
 - 緊急防災工具
 - カブラジョイント (OKコック)
 - ガスホース (OKホース)
 - 小型混合器
 - ミックボーイ
 - 吸入バルブ
 - 二又バルブ
 - 容器アダプター 一本継手
 - 安全ホルダー
- ケーブルジョイント
- 開閉ハンドル
 - 保護両用ガラス
 - アセ枠
 - ゲージガード